



Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, griffes fines, Type: 2



Données de commande

N° commande	880450 2
GTIN	4021176756481
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec **griffes très fines**.

Utilisation:

Parfaits pour les espaces réduits et endroits difficilement accessibles.

Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	150 mm
Capacité de serrage extérieure	40 - 160 mm
Puissance	5 t
Capacité de serrage intérieure	100 - 220 mm
Nombre de crochets	2
Couple maximal	120 Nm
Six pans mâle	22 mm
Poids	3,04 kg

Type de produit

Extracteur a 2 griffes