

**Bottines à lacets noires/orange VX 7600, S3 XB, Pointure UE: 40****Données de commande**

N° commande	092681 40
GTIN	4044348509630
Classe d'article	09C

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité VARIO FLEX PRO avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et technologie VARIO Multiflex®.

- **Tige en cuir lisse souple.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan Dynamics (résistante à la chaleur jusqu'à env. 220 °C).**
- **Coque renforcée.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Remarque(s):**

Exécution normale NB sous 092680.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

## Description technique

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	40
Couleur	noir / orange
Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S3
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité