

Garant**Cleaningpoint vide, Type: M****Données de commande**

N° commande	987101 M
GTIN	4045197977588
Classe d'article	91M

Description**Exécution:**

Corps rigide en tôle d'acier. Paroi centrale avec \square 9x9 mm au pas de 37 mm. 4 roues directrices (\varnothing 100 mm) avec blocage et 2 grandes poignées coulissantes avec revêtement en Haptoprene garantissent une bonne stabilité et un maniement sûr.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9x9 mm

Hauteur: 1850 mm

Largeur: 725 mm

Profondeur: 634 mm

Prof. caisson: 524 mm

Hauteur utile: 1650 mm

Largeur utile: 720 mm

Description technique

Prof. caisson	524 mm
Largeur	725 mm

Hauteur utile	1650 mm
Hauteur	1850 mm
Profondeur	634 mm
Poids	65 kg
Largeur utile	720 mm
Type	M
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Type de produit	Stations de nettoyage