

Garant**Cleaningpoint vide, Type: S****Données de commande**

N° commande	987101 S
GTIN	4045197977571
Classe d'article	91M

Description**Exécution:**

Corps rigide en tôle d'acier. Paroi centrale avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9×9 mm

Hauteur: 1700 mm

Largeur: 725 mm

Profondeur: 634 mm

Prof. caisson: 524 mm

Hauteur utile: 1650 mm

Largeur utile: 720 mm

Description technique

Largeur utile	720 mm
Profondeur	634 mm
Hauteur	1700 mm

Prof. caisson	524 mm
Type	S
Hauteur utile	1650 mm
Poids	63 kg
Largeur	725 mm
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Type de produit	Stations de nettoyage