



Extracteur à deux griffes autocentrant, Type: 0



Données de commande

N° commande	881000 0
GTIN	4021176015458
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Construction très maniable avec **réglage de la capacité de serrage à articulation**. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.

Capacité de serrage extérieure: 10 - 60 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 50 mm

Puissance: 1 t

Description technique

Capacité de serrage extérieure	10 - 60 mm
Puissance	1 t
Profondeur de serrage jusqu'à	50 mm
Nombre de crochets	2
Poids	0,22 kg
autocentrant	oui

Type de produit

Extracteur a 2 griffes