



Extracteur de roulements avec étrier de serrage latéral, Type: 1



Données de commande

N° commande	881180 1
GTIN	4021176028168
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Forme spéciale des surfaces de prise de niveau des griffes permettant, en association avec un étrier de serrage, de déclaveter le roulement (881180).

Utilisation:

Pour l'extraction de roulements à billes, bagues de paliers, etc., **juxtacollés**.

Capacité de serrage extérieure: 25 - 50 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 70 mm

Puissance: 1 t

Description technique

Capacité de serrage extérieure	25 - 50 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	70 mm
Puissance	1 t
Nombre de crochets	2
Poids	0,69 kg

Type de produit

Extracteur a 2 griffes