



## Extracteur à deux griffes, Type: 20



### Données de commande

N° commande	880930 20
GTIN	4021176923807
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**), poutre robuste et vis puissante. La capacité de serrage désirée est réglée par simple déplacement des griffes.

#### Utilisation:

Extracteur à capacité de serrage réglable pour roues dentées, roulements, disques, etc.

Capacité de serrage extérieure: 200 mm

Capacité de serrage intérieure: 90 - 215 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 175 mm

Puissance: 4 t

### Description technique

Capacité de serrage intérieure	90 - 215 mm
Capacité de serrage extérieure	200 mm
Puissance	4 t
Profondeur de serrage jusqu'à	175 mm

Six pans mâle	19 mm
Nombre de crochets	2
Poids	2,645 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes