



Extracteur de rotules, Type: 1



Données de commande

N° commande	881620 1
GTIN	4021176024696
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Corps robuste avec étrier de serrage et vis puissante. En acier à outils de qualité. Utilisation simple et rapide: simplement pousser l'extracteur de rotules entre le joint à rotule et serrer la vis. Le joint à rotule est enlevé sans effort.

Utilisation:

Pour éjecter les pivots sphériques lors du démontage de rotule. Egalement comme éjecteur pour têtes de barres d'accouplement.

Pour joints à rotule de diamètre nom.: 19 – 27 mm

Plage de serrage du levier: 50 mm

Fourche: 18 – 22 mm

Description technique

Fourche	18 – 22 mm
Pour joints à rotule de diamètre nom.	19 – 27 mm
Plage de serrage du levier	50 mm
Type de produit	Extracteur de rotules

