



Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, griffes fines, Type: 20



Données de commande

N° commande	880450 20
GTIN	4021176756559
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec **griffes très fines**.

Utilisation:

Parfaits pour les espaces réduits et endroits difficilement accessibles.

Description technique

Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm
Puissance	5 t
Profondeur de serrage jusqu'à	150 mm
Capacité de serrage extérieure	40 - 200 mm
Nombre de crochets	2
Couple maximal	120 Nm
Six pans mâle	22 mm
Poids	3,3 kg

Type de produit

Extracteur a 2 griffes