



Extracteur à deux griffes autocentrant, Type: 1



Données de commande

N° commande	881000 1
GTIN	4021176016028
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Construction très maniable avec **réglage de la capacité de serrage à articulation**. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.

Capacité de serrage extérieure: 12 - 100 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 100 mm

Puissance: 3 t

Description technique

Puissance	3 t
Capacité de serrage extérieure	12 - 100 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	100 mm
Couple maximal	50 Nm
Nombre de crochets	2
Six pans mâle	13 mm

Poids	0,525 kg
autocentrant	oui
Type de produit	Extracteur a 2 griffes