



Extracteur à deux griffes, Type: 3



Données de commande

N° commande	880930 3
GTIN	4021176923814
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**), poutre robuste et vis puissante. La capacité de serrage désirée est réglée par simple déplacement des griffes.

Utilisation:

Extracteur à capacité de serrage réglable pour roues dentées, roulements, disques, etc.

Capacité de serrage extérieure: 250 mm

Capacité de serrage intérieure: 95 - 265 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 6 t

Description technique

Capacité de serrage intérieure	95 - 265 mm
Puissance	6 t
Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Capacité de serrage extérieure	250 mm

Six pans mâle	22 mm
Nombre de crochets	2
Poids	4,88 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes