



## Extracteur à deux griffes autocentrant, Type: 2



### Données de commande

N° commande	881000 2
GTIN	4021176016103
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Construction très maniable avec **réglage de la capacité de serrage à articulation**. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.

Capacité de serrage extérieure: 18 - 120 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 120 mm

Puissance: 5 t

### Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	120 mm
Puissance	5 t
Capacité de serrage extérieure	18 - 120 mm
Six pans mâle	17 mm
Couple maximal	85 Nm
Nombre de crochets	2

Poids	1,29 kg
autocentrant	oui
Type de produit	Extracteur a 2 griffes