



Chaussures de soudeur, noires FUSE, S3, Pointure UE: 40



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092416 40 |
| GTIN | 8023796663220 |
| Classe d'article | 09M |

Description

Exécution:

Chaussures de soudeur FUSE, avec protection des lacets.

- **Tige en cuir estampé hydrofuge.**
- **Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.**
- **Semelle intérieure réalisée dans un mélange particulier d'EVA et de nitrile pour un bon soutien du corps.**
- **Semelle extérieure PU/nitrile, (résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C).**
- **Coutures résistant à la chaleur.**
- **Fermeture auto-agrippante réglable.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Description technique

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | 300 °C |
| Matériau coque de protection | Composite |
| Résistance à la pénétration | Textile |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Couleur | noir |
| Pointure UE | 40 |
| Classe de protection | S3 |
| Sexe | Homme |
| Type de produit | Bottes de sécurité |