



Chaussures de soudeur, noires FUSE, S3, Pointure UE: 43



Données de commande

N° commande	092416 43
GTIN	8023796663251
Classe d'article	09M

Description

Exécution:

Chaussures de soudeur FUSE, avec protection des lacets.

- **Tige en cuir estampé hydrofuge.**
- **Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.**
- **Semelle intérieure réalisée dans un mélange particulier d'EVA et de nitrile pour un bon soutien du corps.**
- **Semelle extérieure PU/nitrile, (résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C).**
- **Coutures résistant à la chaleur.**
- **Fermeture auto-agrippante réglable.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Description technique

Couleur	noir
Classe de protection	S3
Résistance à la pénétration	Textile

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	300 °C
Pointure UE	43
Matériau coque de protection	Composite
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes de sécurité