

3M**Système d'assemblage DUAL-LOCK™, Type: SJ387****Données de commande**

N° commande	083692 SJ387
GTIN	4054596308404
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.

DUAL-LOCK pour une **meilleure résistance à la traction, ouverture aisée et rapide** grâce au mouvement de raclage aisé.

Description technique

Largeur	25 mm
Couleur	noir
Référence fabricant	SJ387
Longueur	2,5 m
Épaisseur	6,1 mm
Nombre d'ouvertures/fermetures	1000
Applications	Intérieur et extérieur

Masse adhésive	Acrylate modifié
résiste à des températures jusqu'à	-30 - 80 °C
Température de stockage	20 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 °C
Durée de conservation minimum	24 mois
Type de ruban adhésif	Adhésifs auto-agrippant
Type de produit	Ruban adhésif