

uvex**Chaussures basses noires/jaunes uvex 1, S1P, Pointure UE: 40**

Données de commande

N° commande	092114 40
GTIN	4031101577708
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide. Tige en microvelours perforé respirant.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1P

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Pointure UE	40
Matériau coque de protection	Composite
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Résistance à la pénétration	Textile
Classe de protection	S1P
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité