


**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 0608/06mm**


## Données de commande

N° commande	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Classe d'article	21T

## Description technique

Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Largeur de collet $L_4$	6 mm
Hauteur de serrage $L_2$	7 mm
Taille plaquette	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	8 mm
Longueur de tête $L_1$	21,5 mm
Déport $L_3$	4,2 mm
Longueur totale $L$	100 mm
Code ISO porte-outils	A0608H SCLCR/L06
Ø queue $D_s$	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500