


Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 1012/06mm


Données de commande

N° commande	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Longueur totale L	125 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Longueur de tête L ₁	32,5 mm
Largeur de collet L ₄	10 mm
Code ISO porte-outils	A1012K SCLCR/L06
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Taille plaquette	6 mm
Déport L ₃	6,9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500