

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 1216/06mm


Données de commande

N° commande	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L_1	42 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Largeur de collet L_4	12 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	A1216M SCLCR/L06
Taille plaquette	6 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Déport L_3	8,9 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Longueur totale L	150 mm
Ø queue D_5	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500