

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 0810/06mm**


## Données de commande

N° commande	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport $L_3$	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	11 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	6 mm
Code ISO porte-outils	A0810J SCLCR/L06
Longueur de tête $L_1$	27 mm
Largeur de collet $L_4$	8 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Longueur totale L	110 mm
Ø queue $D_5$	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500