

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 0810/07mm**

Données de commande

N° commande	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	22,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	A0810H SDUCR/L07
Largeur de collet L ₄	7 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Déport L ₃	6,5 mm
Longueur totale L	100 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Angle d'attaque κ	93 degré
Profondeur utile T	4,4 mm
Ø queue D _s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500