

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 1012/07mm


Données de commande

N° commande	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A1012K SDUCR/L07
Largeur de collet L ₄	9 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur de tête L ₁	27,5 mm
Longueur totale L	125 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15,5 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Déport L ₃	9 mm
Taille plaquette	7 mm
Profondeur utile T	5,9 mm
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500