

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 1216/07mm**

Données de commande

N° commande	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L_2	15 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø pré-perçage min. D_{min}	18 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Largeur de collet L_4	12 mm
Code ISO porte-outils	A1216M SDUCR/L07
Longueur de tête L_1	40,5 mm
Longueur totale L	150 mm
Taille plaquette	7 mm
Déport L_3	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Profondeur utile T	4,9 mm
Ø queue D_s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500