

**Mitutoyo****Mini-processeur / imprimante DP-1 VA, Type: DP1VA****Données de commande**

N° commande	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Imprimante de données rapide et silencieuse. Grands caractères bien lisibles. Lecture temporelle des valeurs mesurées (fonction horaire). Saisie des données jusqu'à 9999 valeurs. Papier thermique durable. Très compacte. Démarrage par une simple pression sur une touche. Fonctionnement possible sur bloc d'alimentation 6 V, piles ou batteries. Fonction d'enregistrement de données avec horodatage. Impression et transmission de données simultanées possible. Compatible avec les instruments de mesure Digimatic 2.

**Données imprimables:** Valeurs mesurées; valeurs dans la tolérance et hors tolérance, nombre de données, valeurs maximum / minimum, plages; moyennes, écarts types, nombre de rebuts, pourcentage de rebuts, indice de traitabilité, histogrammes, limites d'engagement; date et heure.

**Utilisation:**

Pour calcul, impression et analyse statistique des données de mesure de petits instruments de mesure avec interface Digimatic.

**Livraison:**

Avec 1 rouleau de papier thermique, sangle de transport et bloc d'alimentation.

**Accessoire(s):**

Papier thermique 498710, commande au pied 498780. Batterie (4 pièces) 081570 réf. LR6, piles (4 pièces) 081561 réf. LR6.

## Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Type de produit	Imprimantes de données

## Accessoires

Jeu de 5 rouleaux de papier thermique pour 498700 Type VR	498710 VR
Jeu de piles NiMH, rechargeables Format international LR6	081570 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
Commande au pied pour appareils de transmission de données	498780