

**Combiné poubelle/cendrier, Volume: 40l****Données de commande**

N° commande	987175 40
GTIN	4031068156718
Classe d'article	96S

Description**Exécution:**

Poubelle en tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre, résistante à la lumière et aux intempéries. Clapets sur les quatre côtés. Élément supérieur / cendrier en acier inoxydable perforé pour écraser et jeter les cigarettes.

Réceptacle à cendres amovible séparément. Le récipient intérieur galvanisé peut être retiré par la porte battante verrouillable sur le devant. Les portes sont verrouillées à l'aide d'une serrure carrée.

4 pieds en plastique (ceux de devant sont réglables) afin de compenser les inégalités du sol.

Norme:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Livraison:

Avec réceptacle à cendres, récipient intérieur galvanisé, profilé de fixation pour ancrage au sol.

Coloris:

Corps gris anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**, élément supérieure en acier inoxydable brossé.

Description technique

Hauteur	815 mm
Profondeur	350 mm
Volume de remplissage	40 l
Largeur	350 mm
Poids	25,4 kg
Volume de remplissage réceptacle à cendres	5 l
Type de produit	Cendriers