

Honeywell**Paire de gants Polytril™ Top, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094440 8
GTIN	3603835500188
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Polytril™ Top. Gants à **enduction nitrile intégral** pour les activités lourdes dans un environnement humide et huileux. Peu sensible aux saletés grâce à ses couleurs sombres. Particulièrement adapté pour les travaux de montage dans les environnements huileux et gras, travail à l'extérieur dans des conditions humides, le bâtiment.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Préhension à l'huile	Excellent
Ajustement	Bon
Sensibilité	Bon
Sans DMF	non

Respirabilité	Non disponible
Référence fabricant	Polytril Top
Matériau revêtement	Nitrile
Protection contre la chaleur	Non disponible
Taille des gants	8
Préhension à l'humidité	Excellent
Série	Polytril™
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	10
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388	4121X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement complet
Applications	Heavy Duty
Longueur	230 - 270 mm
Couleur	noir
Poids	50-70 g
Tricot technologique	13G
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	1
Type de produit	Gants multi-usages