



Cliquet emboîtable réversible, Type-Carré d'entraînement: 3-3/4HDpouce



Données de commande

N° commande	657600 3-3/4HD
GTIN	4018754243785
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Cliquet emboîtable réversible.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.

Description technique

Hauteur h	35 mm
Largeur b	61 mm
Emmanchement	22×28 mm
Capacité de charge max.	650 Nm
Nombre de dents	60
Série	735/65
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Mesure étalon S	55 mm
Outil interchangeable	Embout
Cliquet réversible	oui
Cliquet avec éjecteur	non
Type de produit	Cliquets