



Étau haute pression CN - NC8, Type: 125MX



Données de commande

N° commande	360405 125MX
GTIN	2050002046979
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Encombrement réduit: le rapport plage de serrage / longueur totale est optimal. Pression de serrage présélectionnable **sans outil: sur 11 niveaux:** largeur de mors 90 mm, **sur 4 niveaux:** largeur de mors 125 / 160 / 200 mm. Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, **bords inférieurs et supérieurs rectifiés, parallélisme des mors 0,02 mm.**

Caractéristique:

Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d'entretien!

- Sécurité de fonctionnement accrue.
- Pare-copeaux optimisé.
- Opérations de nettoyage minimisées.

Avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Utilisation:

Montage horizontal ou latéral, **étant donné que les surfaces latérales sont rectifiées avec une précision de -0,05 mm.**

Livraison:

Avec 2 mors étagés (= standard!), 1 manivelle, 4 brides de serrage.

Accessoire(s):

- Tirettes 360025 - 25 M10.
- Plaques d'adaptation pour changement rapide des mors Xtric 361293; 361294 réf.125.
- Plaques d'adaptation 361297; 361298 réf. 125.
- Mors supplémentaires 361140 – 361151.

Remarque(s):

- Dimension/interface de mors NC 8 identique à celle des modèles Allmatic TC / LC.
- Le modèle NC 8 (360405) remplace les produits LC (360500) et TC (360400).

- Les réf. 125 MX et 125 LX sont fournies avec les mors 361295 125 et 361296 125.

Description technique

Hauteur mors h	39,5 mm
Type	125
Plage de serrage d	131 - 313 mm
r ±0,015	118 mm
Force de serrage maximale	40 kN
Code couleur pour accessoires adaptés	NC8
Rainure longitudinale l H7	20 mm
Plage de serrage b	0 - 182 mm
Longueur corps de base a	398 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Longueur totale L	483 mm
Hauteur corps de base c -0,02	100 mm
m	180 mm
Rainure transversale n H7	20 mm
t	144 mm
Poids	35 kg
Largeur âme B ₁ -0,05	126 mm
Nombre de filetages pour butée de pièce	4
Série	NC8
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Jeu de racleurs de filets Type 125	360822 125
Mors étagé fixe pour largeur mors 125 mm	361296 125
Mors étagé mobile pour largeur mors 125 mm	361295 125

