



Etou haute pression CN - NC8, Type: 125LX



Données de commande

N° commande	360405 125LX
GTIN	2050002046986
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Encombrement réduit: le rapport plage de serrage / longueur totale est optimal. Pression de serrage présélectionnable **sans outil: sur 11 niveaux:** largeur de mors 90 mm, **sur 4 niveaux:** largeur de mors 125 / 160 / 200 mm. Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, **bords inférieurs et supérieurs rectifiés, parallélisme des mors 0,02 mm.**

Caractéristique:

Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d'entretien!

- Sécurité de fonctionnement accrue.
- Pare-copeaux optimisé.
- Opérations de nettoyage minimisées.

Utilisation:

Montage horizontal ou latéral, **étant donné que les surfaces latérales sont rectifiées avec une précision de -0,05 mm.**

Livraison:

Avec 2 mors étagés (= standard!), 1 manivelle, 4 brides de serrage.

Accessoire(s):

- Tirettes 360025 - 25 M10.
- Plaques d'adaptation pour changement rapide des mors Xtric 361293; 361294 réf.125.
- Plaques d'adaptation 361297; 361298 réf. 125.
- Mors supplémentaires 361140 – 361151.

Remarque(s):

- Dimension/interface de mors NC 8 identique à celle des modèles Allmatic TC / LC.
- Le modèle NC 8 (360405) remplace les produits LC (360500) et TC (360400).
- Les réf. 125 MX et 125 LX sont fournies avec les mors 361295 125 et 361296 125.

Description technique

Code couleur pour accessoires adaptés	NC8
t	144 mm
Poids	43 kg
m	278 mm
Rainure transversale n H7	20 mm
Force de serrage maximale	40 kN
Type	125
Plage de serrage b	0 - 314 mm
Hauteur mors h	39,5 mm
Longueur corps de base a	530 mm
Hauteur corps de base c $-0,02$	100 mm
Rainure longitudinale l H7	20 mm
Plage de serrage d	87 - 445 mm
r $\pm 0,015$	216 mm
Exécution	Systemes de serrage à point zéro
Longueur totale L	615 mm
Largeur âme B ₁ $-0,05$	126 mm
Nombre de filetages pour butée de pièce	7
Série	NC8
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Jeu de racleurs de filets Type 125	360822 125
Mors étagé mobile pour largeur mors 125 mm	361295 125
Mors étagé fixe pour largeur mors 125 mm	361296 125