



## Kit de montage de roulements dans un coffret en plastique



### Données de commande

N° commande	884000
GTIN	2050001004338
Classe d'article	86H

### Description

#### Exécution:

Jeu de douilles de frappe légères en aluminium, mais robustes et de 33 bagues de frappe très résistantes pour roulements de Ø extérieur de 26 à 110 mm et de Ø intérieur de 10 à 50 mm.  
Maillet anti-rebond avec embouts en nylon.  
Livraison dans un coffret en plastique.

#### En un coup d'œil:

- **Pour le montage de roulements sur l'arbre, dans le carter ou simultanément sur l'arbre et dans le carter.**
- **Les diamètres intérieur et extérieur des bagues de frappe sont exactement adaptés aux dimensions des roulements.**
- **Matériau extrêmement résistant aux chocs pour une longue durée de vie des bagues et des douilles de frappe.**
- **Les bagues de frappe sont emmanchées sur les douilles de frappe de manière à ce qu'elles ne puissent pas se détacher d'elles-mêmes.**
- **Convient également pour le montage de manchons, joints, poulies, etc.**
- **Compatible avec 222 tailles de roulement différentes.**
- **L'outil simatool Fitting Tool FT-P est idéal pour travailler avec des presses et des forces de montage jusqu'à 5 tonnes.**
- **Montage rapide, précis et sûr des roulements et des joints.**
- **Les bagues de frappe sont clairement identifiées pour une sélection rapide et aisée.**

- **Tous les composants du boîtier sont disponibles en tant que pièces de rechange.**
- **Les roulements ont une durée de vie nettement plus longue grâce à un montage correct.**
- **Grâce à l'adaptateur CC de l'outil FT-P, les bagues en C de l'outil simatool FT 33 peuvent également être utilisés sur les presses.**

#### Utilisation:

Montage rapide, précis et sûr de roulements (à rouleaux) grâce à une **transmission uniforme de la force** sur le roulement. Convient également au montage de douilles, bagues d'étanchéité et poulies.

#### Contenu:

3 douilles de frappe, Ø 25; 40; 60 mm.

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 10 mm (Ø ext. 26; 30; 35 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 12 mm (Ø ext. 28; 32; 37 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 15 mm (Ø ext. 32; 35; 42 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 17 mm (Ø ext. 35; 40; 47 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 20 mm (Ø ext. 42; 47; 52 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 25 mm (Ø ext. 47; 52; 62 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 30 mm (Ø ext. 55; 62; 72 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 35 mm (Ø ext. 62; 72; 80 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 40 mm (Ø ext. 68; 80; 90 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 45 mm (Ø ext. 75; 85; 100 mm)

1 jeu de bagues de frappe Ø int. 50 mm (Ø ext. 80; 90; 110 mm).

#### Pièce(s) de rechange:

Bagues de frappe de rechange 884005.

## Description technique

Type de produit

Douille de frappe

## Accessoires

Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A10/26 mm	884005 A10/26
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A10/30 mm	884005 A10/30
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A10/35 mm	884005 A10/35
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A12/28 mm	884005 A12/28
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A12/32 mm	884005 A12/32
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A12/37 mm	884005 A12/37
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A15/32 mm	884005 A15/32

Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A15/35 mm	884005 A15/35
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A15/42 mm	884005 A15/42
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A17/35 mm	884005 A17/35
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A17/40 mm	884005 A17/40
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. A17/47 mm	884005 A17/47
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. B20/42 mm	884005 B20/42
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. B20/47 mm	884005 B20/47
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. B20/52 mm	884005 B20/52
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. B25/47 mm	884005 B25/47
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. B25/52 mm	884005 B25/52
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. B25/62 mm	884005 B25/62
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. B30/55 mm	884005 B30/55
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. B30/62 mm	884005 B30/62
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. B30/72 mm	884005 B30/72
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C35/62 mm	884005 C35/62
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C35/72 mm	884005 C35/72
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C35/80 mm	884005 C35/80
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C40/68 mm	884005 C40/68
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C40/80 mm	884005 C40/80
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C40/90 mm	884005 C40/90
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C45/75 mm	884005 C45/75
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C45/85 mm	884005 C45/85
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C45/100 mm	884005 C45/100
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C50/80 mm	884005 C50/80
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C50/90 mm	884005 C50/90
Bague de frappe de rechange Ø int. / Ø ext. C50/110 mm	884005 C50/110