



Taillant de rechange, Pour écrous: M18-M30



Données de commande

N° commande	884910 M18-M30
GTIN	4021176111518
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Grâce à un vérin hydraulique, pour casser les écrous bloqués ou rouillés sans abîmer les boulons filetés. Coudés deux fois, pour permettre le travail dans des endroits difficilement accessibles. Avec lame trempée. Actionnement uniquement par la vis de serrage. Après avoir cassé l'écrou, resserrer à nouveau la vis de serrage et presser sur le taillant jusqu'à la butée. Réf. M18 – M30 pour vis en acier inoxydable – jusqu'à M30 pour les qualités 8, jusqu'à M24 pour les qualités 10.

Adapté(s) pour:

884900.

Remarque(s):

La vis de serrage ne peut être serrée qu'à **60 Nm max.** pour les réf. M4 – M14, à **70 Nm max.** pour les réf. M14 – M24 et à **120 Nm max.** pour les réf. M18 – M30. Ne pas dépasser la valeur de serrage car risques de destruction de l'outil et d'accidents.

Description technique

Pour écrous	M18-M30
Largeur taillant	37 mm
Type de produit	Taillant

