

**Paire de gants 03410, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094423 8
GTIN	4260144424988
Classe d'article	09H

**Description****Exécution:**

Gants robustes en jersey coton à revêtement nitrile pour les tâches difficiles et moyennement difficiles. Longévité nettement supérieure à celle des lourds gants en cuir, plus robustes et plus souples que les gants en PVC. Blocage efficace de la graisse et de l'huile. Conviennent notamment aux pièces en fonte grossière, aux pièces moulées en plastique, à l'acier en barres, à la tôle, aux câbles hautes performances, aux matériaux de construction et au bois brut. 03410. Gants à poignets tricotés et revêtement 3/4 pour une meilleure respirabilité.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Ajustement	Bon
Sans DMF	oui

Matériau revêtement	Nitrile
Taille des gants	8
Sensibilité	Moyen
Protection contre la chaleur	Non disponible
Sans silicone	oui
Préhension à l'humidité	Excellent
Préhension à l'huile	Moyen
Respirabilité	Moyen
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
EN 388	4221X
Matériau support	Coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Heavy Duty
Couleur	bleu / naturel
Poids	40,8 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages