



Casse-écrous, Pour écrous: M4-M14



Données de commande

N° commande	884900 M4-M14
GTIN	4021176020483
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Grâce à un vérin hydraulique, pour casser les écrous bloqués ou rouillés sans abîmer les boulons filetés. Coudés deux fois, pour permettre le travail dans des endroits difficilement accessibles. Avec lame trempée. Actionnement uniquement par la vis de serrage. Après avoir cassé l'écrou, resserrer à nouveau la vis de serrage et presser sur le taillant jusqu'à la butée. Réf. M18 – M30 pour vis en acier inoxydable – jusqu'à M30 pour les qualités 8, jusqu'à M24 pour les qualités 10.

Remarque(s):

La vis de serrage ne peut être serrée qu'à **60 Nm max.** pour les réf. M4 – M14, à **70 Nm max.** pour les réf. M14 – M24 et à **50 Nm max.** pour les réf. M18 – M30. Ne pas dépasser la valeur de serrage car risques de destruction de l'outil et d'accidents.

Description technique

Longueur totale sans vis	185 mm
Capacité de serrage	7 - 24 mm
Largeur taillant	18 mm
Pour écrous	M4-M14
Type de produit	Casse-écrous

Accessoires

Taillant de rechange Pour écrous M4-M14

884910 M4-M14