

## Rayonnage à tablettes de base, Profondeur 600 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 3000/750mm



### Données de commande

N° commande	990508 3000/750
GTIN	4004514204912
Classe d'article	96P

### Description

#### Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier** de 150 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

**Charge par travée:** 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

#### Description:

#### Dimensions de montage:

**Rayonnage de base:** longueur nominale + 60 mm

**Rayonnage d'appoint:** longueur nominale +6 mm

**Profondeur totale du cadre:** profondeur nominale + 36 mm

#### Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc., avec une utilisation optimale de l'espace.

#### Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

#### Remarque(s):

- **Pieds de fixation fournis.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Ancrage au sol adapté 990854.**

- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

## Description technique

Montage de rayonnages	Rayonnage de base
Hauteur de rayonnage	3000 mm
Hauteur	3000 mm
Largeur	810 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur	810 mm
Profondeur	636 mm
Nombre de cadres profilés	2
Nombre de tablettes	7
Profondeur tablette	600 mm
Profondeur du rayonnage	600 mm
Largeur tablette	750 mm
Charge maximale	1600 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Epaisseur de la tablette	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 600 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes