

Honeywell**Paire de gants Polytril™, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094370 10
GTIN	3603835500065
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Polytril™. Gants à enduction nitrile pour la manipulation de petites pièces dans un environnement gras, humide et sale.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Sans DMF	non
Respirabilité	Bon
Référence fabricant	Polytril
Sensibilité	Bon
Préhension à l'humidité	Bon
Protection contre la chaleur	Non disponible

Préhension à l'huile	Excellent
Taille des gants	10
Matériau revêtement	Nitrile
Ajustement	Excellent
Série	Polytril™
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	10
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	4121X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Longueur	220 - 260 mm
Couleur	blanc / gris
Poids	36-50 g
Tricot technologique	13G
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	1
Type de produit	Gants multi-usages