

Paire de gants 03410, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094423 9
GTIN	4059904105348
Classe d'article	09H

Description

Exécution:

Gants robustes en jersey coton à revêtement nitrile pour les tâches difficiles et moyennement difficiles. Longévité nettement supérieure à celle des lourds gants en cuir, plus robustes et plus souples que les gants en PVC. Blocage efficace de la graisse et de l'huile. Conviennent notamment aux pièces en fonte grossière, aux pièces moulées en plastique, à l'acier en barres, à la tôle, aux câbles hautes performances, aux matériaux de construction et au bois brut. 03410. Gants à poignets tricotés et revêtement 3/4 pour une meilleure respirabilité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Préhension à l'humidité	Excellent
Matériau revêtement	Nitrile



Sensibilité	Moyen
Ajustement	Bon
Sans DMF	oui
Taille des gants	9
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'huile	Moyen
Sans silicone	oui
Respirabilité	Moyen
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
EN 388	4221X
Matériau support	Coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Heavy Duty
Couleur	bleu / naturel
Poids	40,8 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages