

Honeywell**Paire de gants Polytril™ Top, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094440 10
GTIN	3603835500201
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Polytril™ Top. Gants à **enduction nitrile intégral** pour les activités lourdes dans un environnement humide et huileux. Peu sensible aux saletés grâce à ses couleurs sombres. Particulièrement adapté pour les travaux de montage dans les environnements huileux et gras, travail à l'extérieur dans des conditions humides, le bâtiment.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Protection contre la chaleur	Non disponible
Ajustement	Bon
Préhension à l'humidité	Excellent
Respirabilité	Non disponible

Sensibilité	Bon
Matériau revêtement	Nitrile
Taille des gants	10
Sans DMF	non
Référence fabricant	Polytril Top
Préhension à l'huile	Excellent
Série	Polytril™
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	10
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388	4121X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement complet
Applications	Heavy Duty
Longueur	230 - 270 mm
Couleur	noir
Poids	50-70 g
Tricot technologique	13G
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	1
Type de produit	Gants multi-usages