

Rayonnage à tablettes d'appoint, Profondeur 600 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2000/1300mm



Données de commande

N° commande	990510 2000/1300
GTIN	4004514217707
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier** de 150 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm

Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc., avec une utilisation optimale de l'espace.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

Remarque(s):

- **Pieds de fixation fournis.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Ancrage au sol adapté 990854.**

- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	1306 mm
Hauteur de rayonnage	2000 mm
Montage de rayonnages	Rayonnage d'appoint
Nombre de cadres profilés	1
Nombre de tablettes	5
Profondeur tablette	600 mm
Profondeur du rayonnage	600 mm
Largeur tablette	1300 mm
Charge maximale	1300 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Epaisseur de la tablette	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 600 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes

Accessoires

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 400X600 mm	990581 400X600
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 200X600 mm	990581 200X600
Tablette, galvanisée Largeur×profondeur 1300X600 mm	990580 1300X600

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 500X600 mm	990581 500X600
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 300X600 mm	990581 300X600
Pied de fixation	990852