

Etou parallèle LEINEN-JUNIOR, Largeur mors: 150mm



Données de commande

N° commande	967060 150
GTIN	2050002047471
Classe d'article	97G

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.

Ouverture vers l'arrière. En fonte grise de haute qualité (GG 22) avec structure perlitique.

Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact.

Logement de vis précis; vis entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Vis à fonctionnement souple avec filetage trapézoïdal (ouverture et fermeture rapides des mors).

Mors de serrage trempés, striés / rectifiés, rotatifs et interchangeables. Avec grande surface d'enclume dressée à la fraise. Orientable à 360° en cas d'utilisation de la base pivotante 967070 et verrouillable dans n'importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Description technique

Capacité de serrage	280 mm
Poids	40,5 kg
Sens d'ouverture	ouverture vers l'arrière
Matière	Fonte grise à haute résistance (GG 22)
Profondeur de serrage	97 mm

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	25 - 65 mm
Largeur mors	150 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Base pivotante pour étauLEINEN-JUNIOR Largeur mors 150 mm	967070 150
Paire de mors de rechange avec vis, réversibles striés / rectifiés Largeur mors 150 mm	967080 150
Support pour étaux	967330