



## Paire de gants Sahara® 100, Taille des gants: 8



### Données de commande

N° commande	094413 8
GTIN	4008198710080
Classe d'article	04Q

### Description

#### Exécution:

Sahara® 100. Gants en tricot coton avec poignet tricoté et revêtement nitrile 3/4 pour une protection sûre et confortable lors de la manipulation de pièces huileuses et mouillées.

**Norme Oeko-Tex 100. Convient à la manipulation de denrées alimentaires** suivant UE 1935/2004. Convient notamment à la manipulation de pièces mouillées ou huileuses, aux travaux de serrurerie ou de jardinage, ainsi qu'au secteur du bâtiment.

#### Norme:

EN 388; EN ISO 21420

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Sans DMF	oui
Préhension à l'humidité	Excellent
Ajustement	Bon

Sensibilité	Moyen
Matériau revêtement	Nitrile
Référence fabricant	Sahara 100
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'huile	Moyen
Respirabilité	Moyen
Taille des gants	8
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	13
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété électrostatique	0,9 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Matériau support	Coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Polyvalents
Longueur	240 - 260 mm
Couleur	Jaune
Poids	81 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	1
Type de produit	Gants multi-usages

