

PRYOR

Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 2/Omm

**Données de commande**

N° commande	085481 2/O
GTIN	5022044025066
Classe d'article	08W

Description**Exécution:**

Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).
Référence 1,5LEER à référence 5LEER – entretoise.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.

A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.

Description technique

Caractère	O
Profondeur caractère	19,05 mm
Hauteur caractère	6,35 mm
Hauteur écriture	2 mm
Largeur caractère	2 mm

Type de produit

Poinçons à marquer manuels