



Paire de gants KryTech 579, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094465 9
GTIN	3245425791295
Classe d'article	06D

Description

Exécution:

KryTech 579. Pour les tâches de très grande précision dans des environnements de travail peu sales et secs. Grande dextérité des doigts et sensibilité optimale. **Matériau respirant et absorbant la transpiration.**

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Sensibilité	Excellent
Sans silicone	oui
Préhension à l'huile	Moyen
Ajustement	Bon

Taille des gants	9
Protection contre la chaleur	Non disponible
EN 388 Résistance à la perforation	3
Sans DMF	non
Matériau revêtement	PU
Respirabilité	Bon
EN 388 Résistance à l'abrasion	4
EN 388 Résistance à la coupure par lame	3
Préhension à l'humidité	Moyen
EN 388 Résistance à la déchirure	4
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	96
Propriété des gants	sans latex
EN 388	4342B
Matériau support	PEHD
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	gris / blanc
Poids	25 g
Longueur	220 - 270 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures