

**Garant****Etau parallèle avec étrier de serrage, Largeur mors: 60mm****Données de commande**

N° commande	967030 60
GTIN	4045197612311
Classe d'article	91J

**Description****Exécution:**

**Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.**

**Ouverture vers l'arrière.** En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique.

**Guidage prismatique de précision,** long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d'enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont rectifiés et remplaçables par des mors striés (voir mors de rechange).

**Utilisation:**

Pour serrage sur tables de travail.

**Description technique**

Capacité de serrage	65 mm
Plage de serrage	0 - 53 mm
Poids	2,5 kg
Matière	Fonte à haute résistance (GG 25)

Sens d'ouverture	ouverture vers l'arrière
Largeur mors	60 mm
Type de produit	Étau parallèle

---

## Accessoires

Support pour étaux	967330
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors de rechange rectifiés Largeur mors 60 mm	967045 60