

Garant**Rayonnage d'appoint lourd avec 1 échelle, Prof. utile 950 mm, Hauteur: 2500mm****Données de commande**

N° commande	993030 2500
GTIN	4045197522016
Classe d'article	91W

Description**Exécution:**

Echelles en profilé C de 100 mm de large. Avec perforations d'accrochage au pas de 50 mm pour fixation des plateaux extensibles. Avec barre de fermeture (blocage individuel), panneau supérieur et paroi arrière (4 pièces pour réf. 2000, 5 pièces pour réf. 2500).

Utilisation:

Pour équipement avec des plateaux extensibles 993101; 993111, des parois latérales 993260; 993270, des portes battantes 993321; 993331 et des volets roulants électriques 993310 – 993316.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **A des fins de sécurité, le rayonnage avec la plaque d'assise doit être ancré au sol à l'aide d'un matériel de fixation approprié.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Hauteur utile	2390 mm
---------------	---------

Charge par travée (travée unique)	4000 kg
Équipement maximal avec plateaux extensibles/tablettes	4
Charge admissible du panneau supérieur	500 kg
Hauteur	2500 mm
Épaisseur du matériau	2 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	4000 kg
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Prof. utile 950 mm
Largeur	1420 mm
Profondeur	970 mm
Largeur utile	1320 mm
Profondeur utile	950 mm
Stockage de palettes	Stockage transversal de palettes
Type de produit	Rayonnages lourds