

Garant**Etau parallèle avec base pivotante, Largeur mors: 125mm****Données de commande**

N° commande	967010 125
GTIN	4045197612250
Classe d'article	91J

Description**Exécution:****Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.****Ouverture vers l'arrière.** En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique.**Guidage prismatique de précision,** long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d'enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont striés et remplaçables par des mors rectifiés (voir mors de rechange).**Avec base pivotante;** orientable à 360° et verrouillable dans n'importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.**Livraison:**

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Description technique

Capacité de serrage	190 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'arrière
Matière	Fonte à haute résistance (GG 25)
Largeur mors	125 mm

Type de produit	Étau parallèle
-----------------	----------------

Accessoires

Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 125 mm	967729 125
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 125 mm	967711 125
Base pivotante seule Largeur mors 125 mm	967020 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 125 mm	967721 125
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 125 mm	967728 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 125 mm	967723 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 125 mm	967722 125
Paire de mors d'étau magnétiques feutre, lisses Largeur des mors 125 mm	967726 125
Paire de mors de rechange striés Largeur mors 125 mm	967040 125
Paire de mors d'étau magnétiques caoutchouc, lisses Largeur des mors 125 mm	967727 125
Jeux de mors d'étau magnétiques Largeur des mors 125 mm	967702 125
Paire de mors de rechange rectifiés Largeur mors 125 mm	967045 125
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 125 mm	967724 125
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250