

Garant**Etau parallèle avec étrier de serrage, Largeur mors: 80mm****Données de commande**

N° commande	967030 80
GTIN	4045197612328
Classe d'article	91J

Description**Exécution:**

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.

Ouverture vers l'arrière. En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique.

Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d'enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont rectifiés et remplaçables par des mors striés (voir mors de rechange).

Utilisation:

Pour serrage sur tables de travail.

Description technique

Sens d'ouverture	ouverture vers l'arrière
Capacité de serrage	100 mm
Poids	7 kg
Matière	Fonte à haute résistance (GG 25)

Plage de serrage	0 - 60 mm
Largeur mors	80 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors de rechange striés Largeur mors 80 mm	967040 80
Paire de mors de rechange rectifiés Largeur mors 80 mm	967045 80
Support pour étaux	967330