

**Paire de gants Sahara® 100, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094413 9
GTIN	4008198710097
Classe d'article	04Q

Description**Exécution:**

Sahara® 100. Gants en tricot coton avec poignet tricoté et revêtement nitrile 3/4 pour une protection sûre et confortable lors de la manipulation de pièces huileuses et mouillées.

Norme Oeko-Tex 100. Convient à la manipulation de denrées alimentaires suivant UE 1935/2004. Convient notamment à la manipulation de pièces mouillées ou huileuses, aux travaux de serrurerie ou de jardinage, ainsi qu'au secteur du bâtiment.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Préhension à l'huile	Moyen
Préhension à l'humidité	Excellent

Sans DMF	oui
Protection contre la chaleur	Non disponible
Respirabilité	Moyen
Ajustement	Bon
Sensibilité	Moyen
Référence fabricant	Sahara 100
Matériau revêtement	Nitrile
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	13
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété électrostatique	0,9 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Matériau support	Coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Polyvalents
Longueur	240 - 260 mm
Couleur	Jaune
Poids	81 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	1
Type de produit	Gants multi-usages

