

RIDGID
Peddinghaus**Etau parallèle «Matador», Largeur mors: 100mm****Données de commande**

N° commande	967170 100
GTIN	
Classe d'article	93R

Description**Exécution:**

- **Entièrement en acier forgé – incassables.**
- **Ouverture vers l'avant avec filetage trapézoïdal à pas double.**
- **Vis protégée contre la poussière.**
- **Mors de serrage fraisés, à surface trempée.**
- **Guidage réglable trempé.**
- **Vernier pour pré réglage rapide.**
- **Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage.**

Modèle **fixe**.**Légende:**

90 mm max.

Livraison:

Matériel de fixation pour montage sur le plan de travail inclus.

Accessoire(s):Mors supplémentaires 967210; 967215; 967220; 967225, **à partir de la réf. 120 mm.****Remarque(s):**

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967530.

Description technique

Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
------------------	------------------------

Poids	6 kg
Capacité de serrage	125 mm
Profondeur de serrage	65 mm
Largeur mors	100 mm
Série	Matador Multiplus
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 100 mm	967722 100
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 100 mm	967711 100
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 100 mm	967728 100
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 100 mm	967724 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 100 mm	967723 100
Paire de mors d'étau magnétiques caoutchouc, lisses Largeur des mors 100 mm	967727 100
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiques feutre, lisses Largeur des mors 100 mm	967726 100
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 100 mm	967729 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 100 mm	967721 100
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250