

Garant**Volet roulant pour rayonnage d'appoint, largeur de travée libre, Prof. utile 1350 mm, Pour hauteur de rayonnage: 2500mm****Données de commande**

N° commande	993312 2500
GTIN	4045197613400
Classe d'article	91W

Description**Exécution:**

Ensemble volet roulant électrique. Rails de guidage en aluminium extrudé, profilés des volets roulants en aluminium roulé sans fente de lumière. Rails de guidage latéraux avec joint à brosse double. Moteur électrique radiocommandé avec limiteur de couple, avec un émetteur radio manuel monocanal étanche aux projections d'eau. Arrêt automatique en cas de détection d'obstacle.

Coloris:

Cadre **toujours** gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Description technique

Hauteur montage	2685 mm
Pour hauteur de rayonnage	2500 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2430
Nombre de piles incluses	1

Domaine d'utilisation	Rayonnage spécial
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Attribut des noms de produit	Prof. utile 1350 mm
Largeur	975 mm
Profondeur	105 mm
Type de produit	Volet roulant