

**RIDGID**  
Peddinghaus**Etau parallèle «Matador» avec base pivotante, Largeur mors: 120 mm****Données de commande**

N° commande	967180 120
GTIN	2050002047549
Classe d'article	93R

**Description****Exécution:**

- Entièrement en acier forgé – incassables.
- Ouverture vers l'avant avec filetage trapézoïdal à pas double.
- Vis protégée contre la poussière.
- Mors de serrage fraisés, à surface trempée.
- Guidage réglable trempé.
- Vernier pour prérglage rapide.
- Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage.

**Avec base pivotante;** orientable à 360° et verrouillable dans n'importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

**Livraison:**

Matériel de fixation pour montage sur le plan de travail inclus.

**Accessoire(s):**

Mors supplémentaires 967210; 967215; 967220; 967225, à partir de la réf. 120 mm.

Capacité de serrage: 150 mm

Profondeur de serrage: 80 mm

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.: 1/8 – 4 pouce

**Description technique**

Capacité de serrage	150 mm
Profondeur de serrage	80 mm
Matière	Acier forgé
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	1/8 – 4 pouce
Largeur mors	120 mm
Série	Matador Multiplus
Type de produit	Étau parallèle

## Accessoires

Base pivotante seule Pour étaux réf. 120	967200 120
Mors pour tubes (unité) pour «Matador» Largeur mors 120 mm	967210 120
Paire de mors en acier, lisses, pour «Matador» Largeur mors 120 mm	967215 120
Paire de mors en plastique, lisses, pour «Matador» Largeur mors 120 mm	967220 120
Paire de mors prismatiques pour «Matador» Largeur mors 120 mm	967225 120
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 120 mm	967724 120
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 120 mm	967723 120
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 120 mm	967722 120
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 120 mm	967711 120
Support pour étaux	967330
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250